

**Hrncový magnet plochý s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

- Plochý magnet pro ochranu instalovaný v ocelovém plášti.
- Upevnění magnetu zespodu otvorem se zapuštěním.
- Magnetický materiál odolný vůči teplotám maximálně 450 °C (vel. 19 až 100 °C).

**Charakteristika:**

Obsah 10 ks

**Použití:**

Konstrukce přípravku.

**Technický popis**

Jmenovitá přidržovací síla	130 N
Ø	38,1 mm
Výška	10,35 mm
upevňovacího otvoru Ø	5,2 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Materiál povrchu	dřevo

Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

---

## Příslušenství

Hrncový magnet plochý s ochrannou deskou Ø 38 mm	085944 38
--	-----------