

HOLEX**Vteřinové lepidlo, 20 g, Typ: SLOW****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3361 SLOW
GTIN	4067263137771
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu. Pomalu tvrdne, vysoká pevnost a plnivost ve spárách, vhodné **na kovy a tvrdé plasty a na všechny savé povrchy/materiály** jako je např. **kůže, dřevo, korek.**

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Upozornění:

Nedodáváme do všech zemí. Není možná expresní dodávka.

Technický popis

Smyková pevnost v tahu	10 - 22 N/mm ²
Plnicí množství	20 ml
Trvanlivost od data výroby	9 měsíc
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník

Pevnost v tahu	10 - 20 N/mm ²
Dynamická viskozita	600 - 1500 mPas
Tvar	kapalný
Dotyková pevnost za	20 - 50 s
Rozsah teplot pro použití	-55 - 95 °C
Skladovací teplota	20 °C
Vlastnost	nevsakuje
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Vhodné pro materiál	porézní materiály
Vhodné pro materiál	guma
Vhodné pro materiál	kov
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Korek
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Kůže
Hustota	1,06 g/cm ³
Barva	transparentní
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo

Příslušenství

Vteřinové lepidlo Typ SLOW

083361 SLOW