

HOLEX**Vteřinové lepidlo, 20 g, Typ: FAST****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3361 FAST
GTIN	4067263137788
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu. Rychle tvrdne, nízká viskozita, vhodné pro **elastomery EPDM, plnou pryž, mechovou pryž a plast**. Optimální pro výrobu O-kroužků

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Upozornění:

Nedodáváme do všech zemí. Není možná expresní dodávka.

Technický popis

Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Dotyková pevnost za	10 - 30 s
Smyková pevnost v tahu	10 - 20 N/mm ²
Tvar	kapalný
Pevnost v tahu	10 - 20 N/mm ²

Barva	transparentní
Dynamická viskozita	10 - 20 mPas
Vhodné pro materiál	Elastomer
Vhodné pro materiál	guma
Vhodné pro materiál	plast
Skladovací teplota	20 °C
Hustota	1,06 g/cm ³
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Rozsah teplot pro použití	-55 - 95 °C
Plnicí množství	20 ml
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo

Příslušenství

Vteřinové lepidlo Typ FAST	083361 FAST
----------------------------	-------------