

KIMTECH

Cenově výhodné balení Kimtech™ Science™ utěrky na přesnou techniku, 10 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo

GG9245 K

GTIN

Třída artiklu

GGN

Popis

Provedení:

Pro přesnost, stabilitu a dlouhou životnost vybavení v laboratoři je neodmyslitelnou podmínkou efektivní čištění přístrojů, materiálů a pracovního prostředí. **Kimtech® Science** nabízí čisticí utěrky pro náročné úkoly, které jsou navrženy pro udržení čistoty v laboratořích i v jiném pracovním prostředí. **1vrstvé přesné čisticí utěrky pro lehké čištění** jsou vhodné pro takové úkoly, jako je **čištění choulostivých skleněných a jiných přístrojů a povrchů**. Snadno vyčistíte objektivy, držáky objektivů a optické nástroje a přístroje. Měkké bílé čisticí utěrky ze 100% čistých vláken jsou chemicky neutrální, vysoce savé, a proto jsou použitelné spolu s rozpouštědly a chemikáliemi.

Díky přenosnému **dávkovacímu boxu**, ze kterého můžete čisticí utěrky čistě a rychle odebírat, jsou čisticí utěrky vhodné i pro mobilní čištění. Jsou vhodné pro **použití v laboratořích ve výrobě a ve zdravotnictví**, ale i v průmyslovém sektoru jako je optika, laserová technika a elektronika, navíc nepouští vlákna a jsou měkké, což je ideálním předpokladem **náročného čištění**. Utěrky pohlcují kapaliny a prach a jsou z důvodu ochrany proti pouštění vláken a proti statickým výbojům baleny v antistatickém obalu.

- **Dávkovací box se 286 bílými malými 1vrstvámi vytíracími utěrkami.**
- **Bílé vytírací utěrky ze 100% čistých vláken pro lehké úklidové práce.**
- **Dodáváno v hygienickém, uživatelsky přívětivém dávkovacím boxu.**
- **Nepouští vlákna a jsou savé, vhodné pro zvláště náročné úklidové práce a choulostivé povrchy.**

Rozsah dodávky:

Obsah 10 balení

Technický popis

Barva	bílá
Označení výrobce	Procesní utěrky Science
Vrstvy	1
Obsah sady	280
Útržky	10 × 286
Šířka	112 mm
Délka	208 mm
Druh produktu	Papírové čisticí utěrky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG9245-K>
