

**HOLEX****LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 170****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídavnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

**Charakteristika:**

Obsah 4 ks

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

## Technický popis

Doba svícení stupeň 2	4,5 h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vyměnitelný akumulátor	ano
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Světelný proud Boost	900 lm
Hodnota CRI	>80
Kapacita akumulátoru	2,9 Ah
Počet obsažených akumulátorů	4
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Doba svícení	2 h
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Hmotnost	160 g
Ochranná třída IP	IP 54
Napětí akumulátorů	3,7 V
Celková délka	164 - 176 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ø hlavy	32 mm
Světelný tok stupeň 2	200 lm
Světelný tok	500 lm
Druh produktu	Kapesni svitilna

## Příslušenství

LED kapesní svítilna s akumulátorem Typ 170	081364 170
Náhradní akumulátor 18650	081365 18650