

**HOLEX****Rychlospojka S hadicovou přípojkou, Vnitřní Ø přípojky hadice: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).  
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Charakteristika:**

Obsah 10 ks

**Technický popis**

Vnitřní Ø přípojky hadice	6 mm
Hodnota průtoku	1000 l/min
Maximální provozní tlak	35 bar
Druh produktu	Spojka

**Příslušenství**

Rychlospojka hadicovou přípojkou Vnitřní Ø přípojky  
hadice 6 mm

---

080172 6