

HOLEX**Průmyslová spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0230 3/8
GTIN	4067263138242
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

Technický popis

Hodnota průtoku	2000 l/min
Materiál	mosaz
Připojovací vnější závit	3/8 palec
Maximální provozní tlak	35 bar

Druh produktu

Spojka

PříslušenstvíPrůmyslová spojavnější závit Připojovací vnější závit 3/8
palec

080230 3/8