

**HOLEX****Průmyslová spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0230 1/2
GTIN	4067263138259
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Charakteristika:**

Obsah 10 ks

**Materiál:**

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	35 bar
Materiál	mosaz
Hodnota průtoku	2000 l/min
Připojovací vnější závit	1/2 palec

Druh produktu

Spojka

---

**Příslušenství**Průmyslová spojavnější závit Připojovací vnější závit 1/2  
palec

080230 1/2