

HOLEX**Průmyslová spojka hadicová přípojka, Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0232 9
GTIN	4067263138303
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

Technický popis

Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	9 mm
Hodnota průtoku	2000 l/min
Maximální provozní tlak	35 bar

Materiál	mosaz
Druh produktu	Spojka

Příslušenství

Průmyslová spojka hadicová přípojka Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 9 mm	080232 9
--	----------