

**HOLEX****Průmyslová spojka hadicová přípojka, Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0232 13
GTIN	4067263138310
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

**Charakteristika:**

Obsah 10 ks

**Materiál:**

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	35 bar
Hodnota průtoku	2000 l/min
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	13 mm

Materiál	mosaz
Druh produktu	Spojka

---

## Příslušenství

Průmyslová spojka hadicová přípojka Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 13 mm	080232 13
---	-----------