

HOLEX**Tužková LED svítilna s akumulátorem, Typ: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Technický popis

Kapacita akumulátoru	0,32 Ah
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Doba svícení	1 h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø hlavy	18 mm
Hodnota CRI	>80
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Světelný tok stupeň 2	30 lm
Celková délka	112 - 120 mm
Světelný tok	80 lm
Počet obsažených akumulátorů	5
Hmotnost	29,5 g
Napětí akumulátorů	3,7 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný proud Boost	130 lm
Vyměnitelný akumulátor	ano
Doba svícení stupeň 2	3 h
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

Tužková LED svítilna s akumulátorem Typ 120	081360 120
Náhradní akumulátor 10440	081365 10440