

**Upínač KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239022 80
GTIN	4047109003576
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 10.000 1/min.
- S vnitřním chlazením.

**Norma:****DIN 69893****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

**Technický popis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	80 mm
Délka vyložení A	90 mm
Délka výstupku L <sub>1</sub>	61 mm
Upnutí	HSK-A 100
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69893
Vnitřní chlazení	ano
Vnější Ø d <sub>1</sub>	100 mm
Druh produktu	Upínání ABS

