

**Sada nástrojů MicroKom BluFlex® 2, Ø rozsahu nastavení: 6-125 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Třída artiklu	27G

Popis**Rozsah dodávky:**

po 1 držáku destičky: M05 20101

M05 20151

1 můstek: M05 80101

1 hřídel s jemným drážkováním: M05 90100

1 mezikus: M05 90501

po 1 vyvrtávací tyči: B05 20100 vel. Ø 6 – 10 mm

B05 20140 vel. Ø 10 – 14 mm

B05 20180 vel. Ø 14 – 18 mm

B05 20220 vel. Ø 18 – 22 mm

B05 20260 vel. Ø 22 – 26 mm

4 vyměnitelné břitové destičky: TOGX 090204EN-14 BK60 c. W57 14140.0460

po 2 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX 140304EN-14 BK60 č. W57 26140.0460

TOGX 06T102EN-14 BK60 č. W57 04140.0260

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 č. W00 04120.016440

po 1 praporkovém klíči: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Vnitřní chlazení: ano

Technický popis

Ø rozsahu nastavení	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Můstek pro MicroKom® hi.flex a MicroKom BluFlex®2 Ø rozsahu nastavení 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------