

**Upínač KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239000 50
GTIN	4047109045101
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

- Tvar AD/B
- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
- S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:**DIN 69871****Rozsah dodávky:****Dodávka kompletně s těsnícím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Technický popis

Délka výstupku L ₁	30 mm
Délka vyložení A	50 mm
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Upnutí	SK 40
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínání ABS