

 KOMET**Upínač KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 239000 63 |
| GTIN | 4047109045118 |
| Třída artiklu | 29W |

Popis**Provedení:**

- Tvar AD/B
- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
- S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:**DIN 69871****Rozsah dodávky:****Dodávka kompletně s těsnicím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Délka vyložení A | 90 mm |
| ABS® Ø stopky D _s | 63 mm |
| Délka výstupku L ₁ | 70 mm |
| Upnutí | SK 40 |
| Stopka | ABS |
| Norma pro upínání | DIN 69871 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min ⁻¹ |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Upínání ABS |