

**Upínač KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239002 50
GTIN	4047109045194
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

- Tvar AD/B
- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
- S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:**DIN 69871****Rozsah dodávky:****Dodávka kompletně s těsnicím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Délka výstupku L ₁	22 mm
Délka vyložení A	60 mm
Upnutí	SK 50
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínání ABS