

 **KOMET****Jemná stavěcí hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238370 100
GTIN	4047109025165
Třída artiklu	24I

**Popis****Provedení:**

- **Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.**
- **Modulární konstrukce systému.**
- **Jemné nastavení bez dodatečného upínání.**
- **S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.**
- **Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.**
- **Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitě.**
- **Nejmenší kroky přístavení v rozsahu µm, v rámci přesného seřízení od 0,25 – 0,6 mm v Ø, v závislosti na rozsahu otáčení.**
- **Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø.**
- **Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.**

**Použití:**

V kombinaci s vyměnitelným můstkem č. 238372.

**Upozornění:**

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.

Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

**Technický popis**

Jemné nastavení na	0,6 mm
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	85 mm

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63
Minimální Ø D <sub>min</sub>	100
Nožové držáky	238374 100-166
Maximální počet otáček	11500 min <sup>-1</sup>
Výměnný můstek	238372 100; 128; 166
Ø rozsahu nastavení	100 - 206 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

## Příslušenství

Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speeddopředný směr  
Vhodné pro velikost M03 100-166

238374 100-166