



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Easy, Typ: 6

Údaje o objednávce

Artikové číslo	082003 6
GTIN	4250004100688
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonná a orientovaná na začátečníky – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **2 ultrazvukových režimů.**
- **Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 °C.**
- **Elektronický volicí spínač a LED indikace všech provozních stavů.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný košík najdete pod č. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 20
Označení výrobce	Elmasonic Easy 6L
Výška čisticí nádoby	145 mm

Jmenovité napětí	230 V
Délka přístroje	370 mm
Šířka čisticí nádoby	130 mm
Topný výkon	400 W
Výška přístroje	280 mm
Délka čisticí nádoby	280 mm
Příkon	150 W
Šířka přístroje	225 mm
Objem	5,9 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj