



Sušička, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082005 3
GTIN	4250004103702
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Sušičky Elma Dry jsou určeny pro použití ve výrobě, dílně a v servisech. Po vyčištění v ultrazvukové lázni jsou čištěné součásti ve vkladacím koši Elma nejdříve opláchnuty v Elma Sink (č. 082004) a následně jsou snadno a pohodlně vysušeny v sušičce Elma Dry. Systém vybavený **ventilátorem se studeným a teplým vzduchem (70 °C)** umožní šetrné vysušení i choulostivých dílů. V režimu studeného vzduchu lze součásti také rychle ochladit. Víko je opatřeno větracími otvory, které vytvářejí maximální turbulenci vzduchu a odvedou vlhký vzduch ven. Víko současně snižuje spotřebu energie. **Prachový filtr** na dně je vyměnitelný a zabráňuje opětovnému znečištění vyčištěných částí prachem z ovzduší v místnosti (jemnost filtru 33 ppi). Díky bezpečnému vypínání při dosažení mezní teploty jsou zařízení Elma Dry **velmi bezpečná a šetrná k materiálu**.

Vhodné pro:

Vkládaný koš č. 082101: vel. 3

Rozsah dodávky:

Bez vkladacího koše. 1× Elma Dry 30; 1× víko; 1× standardní napájecí kabel (délka 2 m); 1× návod k obsluze.

Upozornění:

Vhodné vkladací koše najdete pod č. 082101.

Technický popis

Technický list

Šířka přístroje	186 mm
Šířka čisticí nádoby	120 mm
Příkon	500 W
Hmotnost	3,6 kg
Délka vkládacího koše	220 mm
Výška přístroje	219 mm
Délka přístroje	300 mm
Vypínač	ano
Výška čisticí nádoby	95 mm
Objem	3 l
Délka čisticí nádoby	220 mm
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Označení výrobce	Elma Dry 30
Zdroj energie	síťový provoz
Topný výkon	480 W
Objemový proud vzduchu	160 m ³ /h
Doba zahřívání	~ 15 min
Maximální teplota	70 °C
Maximální zatížení	1 kg
Druh produktu	Čisticí zařízení