

**Kleště na uchopení zepředu, Celková délka: 175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	708310 175
GTIN	4069515040785
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ozubené upínací čelisti a silné tělo kleští z pružinové oceli. Rozpětí a upínací tlak jsou nastavitelné pomocí šroubu s vrubovanou hlavou. Kleště kompletně poniklované. Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro uchopení, utažení a uvolnění hlav šroubů a čepů včetně upínání profilů a plochého materiálu.

1. Pomocí šroubu s vrubovanou hlavou upravíte upínací čelisti podle hlavy šroubu.
2. Utáhněte seřizovací šroub o dalších 90 - 180° ve směru hodinových ručiček.
3. Zatlačením na rukojeti zajistíte čelisti. Otáčejte a povolte šroub.

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli

Upozornění:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 5CJ a 8,5CJ.

Technický popis

Rozsah upnutí	41 mm
Celková délka	175 mm
Délka čelistí (ozubený úsek)	27 mm
Rozpětí pro šroub s hlavou Ø	7 - 12 mm
Druh produktu	Upínací kleště

