

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 2
Šroubek klínu	259018 2
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020K12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Lomená páka	259015 2
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 2	259031 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2