



LED inspekční svítilna s baterií, světelné hlavy Ø: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081421 10
GTIN	2050001894892
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Vysoce robustní inspekční svítilny z **masivního hliníku** s LED hlavicí. Rukojeť s bateriemi včetně pružného krku, s ochranou proti stříkající vodě. 1× inspekční zrcátko Ø 30 mm, prstencový magnet.

Technický popis

Typ baterií	LR6
Světelný tok	25 lm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081559 LR6
Zóna ATEX	žádná
Počet obsažených baterií	2
Ø hlavy	10 mm
Celková délka	490 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Úhel záření	10 stupeň
Druh produktu	Inspekční svítilna

Příslušenství

Magnetický stojánek	081413
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií SL760	081560 SL760
Sada zrcátek pro LED inspekční svítilnu / dílenskou svítilnu 2dílná	081427