

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	PCLNR/L 2525M12
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259031 2
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Šroubek klínku	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	259015 2
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Podložka Typ 2	259031 2