



Profilprojektor PV-5110 s objektivem, Typ: PV5110



Údaje o objednávce

Artikové číslo	493535 PV5110
GTIN	4550501341936
Třída artiklu	44C

Popis

Provedení:

Profilprojektor pro přesnou kontrolu velkých obrobků pomocí průchozího osvětlení a nasvětlení. **Robustní samostatné zařízení** pro univerzální použití ve výrobě a kontrole.

- **Standardní objektiv 10násobný. 5, 20, 50 a 100násobné objektivy na poprávku.**
Maximální zkreslení objektivu 0,2 %.
- **Otočná Ø obrazovky – efektivní 508 mm.**
- **Vestavěná digitální LED indikace pro měření úhlu, přepínatelné stupně / decimálně.**
- **Telecentrický osvětlovací systém pro rovnoměrné osvětlení zorného pole a přesná měření.**
- **Pevný souřadnicový měřicí stůl 380×250 mm, s integrovanými skleněnými měřítky.**
- **Zaručuje dobré zobrazení a snadné měření délek, úhlů, křivek, poloměrů a závitů atd.**

Rozsah dodávky:

Objektiv 10násobný, měřicí stůl, halogenové osvětlení a prosvětlení, digitální ukazatel úhlu, síťový kabel.

Zvláštní příslušenství:

Digitální zobrazovací zařízení č. 499356, čistič rezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788.

Upozornění:

Doplňkové speciální příslušenství, jako jsou objektivy, sklopná středící podpěra, horizontální prizma, nožový držák, vhodné standardní měřicí desky, snímač hran s měrnou jednotkou QM-Data 200, k dispozici je softwarový program 2-D-Geopak, digitální displej nebo kryt na poptávku.

Technický popis

Šířka	1021 mm
Rozsah měření osy x	200 mm
Rozsah měření osy y	100 mm
Výška	1520 mm
Hmotnost	210 kg
Maximální hmotnost obrobku	5 kg
Obrazovka Ø	508 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Délka měřicího stolu	380 mm
Odečet	0,001 mm
Délka	738 mm
Šířka měřicího stolu	250 mm
Druh produktu	Profilprojektor