



Digitální sklonoměr μ Level 200, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	467574 10
GTIN	2050002124752
Třída artiklu	40W

Popis

Provedení:

Přesné vyrovnaní strojů je rozhodující pro montáž a kontrolu kvality. Systém μ Level® II výrobce Status Pro vám umožní rychle a efektivně dosáhnout přesnosti 0,001 mm/m. Kalibraci a přípravu systému provedete během minuty, takže můžete dosáhnout dokonalých výsledků měření přímo na místě. Pouzdro systému μ Level® II je provedeno formou plovoucího uložení, takže nedochází k přenosu napětí vznikajícího z důvodu rozdílů teplot na základnu.

Výhoda:

- **Dvě třídy přesnosti:** Vybírejte 1 μ m/m nebo 10 μ m/m v závislosti na požadavcích.
- **Plovoucí uložení pouzdra:** Napětí vznikající z důvodu teplotních rozdílů se nepřenáší na základnu.
- **Kontrolka LED sklonu:** Snadná indikace a okamžitá zpětná vazba.
- **Ovládací panel odolný proti oleji.**
- **Přípojka USB a připojení Bluetooth:** Flexibilita a snadné zpracování dat.
- **Bezdrátové připojení k softwaru:** Pohodlné a efektivní zpracování dat.
- **Jednoduchá struktura nabídek** zabraňuje vzniku chyb při ovládání zařízení.
- **Rukojeť pro přenášení:** Nastavení sklonu ve třech polohách a odnímatelné provedení pro všestranné možnosti využití.
- **Záznam chyb výšky a náklonu.**
- **Diferenciální a automatizovaná měření.**

Rozsah dodávky:

2 × sklonoměr, vzdálený displej, kufrík, nabíječka, napájecí zdroj, akumulátor.

Technický popis

Rozsah použití	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Mezní chyba	$\pm 10 \text{ }\mu\text{m/m} + 0,05 \% \text{ mm/m}$
Šířka	47 mm
Výška	170 mm
Délka	150 mm
Druh produktu	Sklonoměr