

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Třída artiklu	21T

Technický popis

Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	A25R PCLNR/L12
Sada pružinových kolíků	259047 2
Šroubek klínu	259018 8
Sada pružin	259044 2
Středové přesazení L ₃	17 mm
Podložka	259031 2
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	24 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500