

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	12 mm
Lomená páka	259015 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
ISO kód držáku	A32S PCLNR/L12
Podložka	259031 2
Šroubek klínu	259018 2
Středové přesazení L ₃	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Sada pružin	259044 2
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínu Typ 2	259018 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500