

**Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK6115, Označení typ W83: 13-000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236560 13-000
GTIN	4047109074415
Třída artiklu	24Q

**Popis****Provedení:**

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

**Upozornění:**

**Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!**

Typ: GG(G)

ISO kód vyměnitelná břitová destička: SOEX 050204

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/ot,

**Technický popis**

Označení	13-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SOEX 050204
Série	KUB Quatron®
Počet výměn/řezání	4
Druh	BK6115

Typ	GG(G)
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání