



Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	421573 0-25
GTIN	4550501379670
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné třmenové mikrometry. Vylepšená obsluha jednou rukou díky zmenšení velikosti tělesa. Větší displej pro lepší viditelnost. „Function Lock“ zabraňuje nechtěné změně nastavení nulového bodu. **Kombinovaná ráčna** (omezení krouticího momentu v bubnu a v rychlostní mechanice) pro ovládání jednou rukou a použití v držáku.

Funkce posouzení tolerance a výpočtu pro vyšší účinnost. Bezpečná měření díky funkci varování při příliš vysokých rychlostech posuvu. Výstraha v rámci plánu kalibrace, jakmile je nutné provést kalibraci.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Od vel. 25–50, 1 nastavovací měrka.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497447.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 25 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Kalibrování	B1

Technický list

Ochranná třída IP	IP 65
Typ baterií	Knoflíkový článek
Rozlišení	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Stoupání vřetena	2 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Série	QuantuMike
Odchylka měření E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Řehtačka u mikrometru	ano
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/421573-0-25>