

**Garant**
**Upínač 90°, válcový s VCH krátký, Typ: 10**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239740 10
GTIN	4045197596208
Třída artiklu	23A

**Popis**
**Provedení:**

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

**Upozornění:**

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 10 - 12,7 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 14 - 16,2 mm

Celková délka L: 90 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 35 mm

Ø stopky D<sub>s</sub> h6: 16 mm

Doporučený utahovací moment: 5 Nm

**Technický popis**

Vhodné pro Ø slepého otvoru	14 - 16,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	16 mm
Vhodné pro průchozí otvor	10 - 12,7 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	35 mm
Doporučený utahovací moment	5 Nm
Celková délka L	90 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem