

**Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, Ø: 66mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085937 66
GTIN	4069515000024
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádro magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Technický popis

Ø	66 mm
Závit	M8
Výška	8,5 mm
Jmenovitá přídržovací síla	180 N
Materiál povrchu	pogumováno
Výška se závitem	23,5 mm
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet