



Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, Ø: 88mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085937 88
GTIN	4069515000031
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádro magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Technický popis

Výška se závit	23,5 mm
Závit	M8
Ø	88 mm
Výška	8,5 mm
Materiál povrchu	pogumováno
Jmenovitá přídržovací síla	420 N
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet