



Plošný magnet, 2dílná sada se závitovým pouzdem plochý, neodym, Ø: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085939 22
GTIN	4069515000079
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
- Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
- Jádru magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Výška se závitem	6 mm
Výška	6 mm
Jmenovitá přídržovací síla	50 N
Závit	M4
Materiál jádra magnetu	neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/085939-22>