

**Garant****CN.G 120408, Typ: HB7215**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250158 HB7215
GTIN	4045197661241
Třída artiklu	21G

## Popis

CN.G 120408 HB7215 Druh: HB7215  
Lamač třísek: GM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 180 - 300 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	GM
Hloubka řezu $a_p$	1 - 5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 300 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,

Druh	HB7215
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení