

Garant GRIDLINE

### Zásuvka ESD 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvek: 100mm



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 972454 100    |
| GTIN           | 4069515000208 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

## Popis

### Provedení:

**Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

### Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

### Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

## Technický popis

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Užitná šířka                    | 650 mm          |
| Hmotnost                        | 15 kg           |
| Užitná hloubka v G              | 24              |
| Užitná hloubka                  | 600 mm          |
| Oblast použití                  | Skříň na nářadí |
| Výška čela                      | 100 mm          |
| Užitná šířka v G                | 26              |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 50 kg           |
| Užitná plocha zásuvek v G       | 26×24           |

## Technický list

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Užitná výška                              | 75 mm   |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)       | 100 %   |
| Elektrostatické vlastnosti                | EGB/ESD |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G  |
| Druh produktu                             | Zásuvka |