

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 36×24G, Výška čela zásuvek: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972474 100
GTIN	4069515000321
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Oblast použití	Skříň na nářadí
Hmotnost	18 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná hloubka v G	24
Užitná hloubka	600 mm
Užitná výška	75 mm
Užitná šířka v G	36
Užitná šířka	900 mm

Technický list

Výška čela	100 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka