

Garant GRIDLINE

### Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvek: 75mm



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 972456 75     |
| GTIN           | 4069515000253 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

#### Popis

##### Provedení:

**Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

##### Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

##### Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

#### Technický popis

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nosnost zásuvek / výsuvných den  | 50 kg      |
| Otvírání jednotlivých zásuvek    | jednoruční |
| Užitná plocha zásuvek v G        | 26×24      |
| Užitná hloubka                   | 600 mm     |
| Užitná šířka v G                 | 26         |
| Užitná šířka                     | 650 mm     |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek | ano        |
| Hmotnost                         | 12 kg      |

## Technický list

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Užitná výška                              | 50 mm           |
| Výška čela                                | 75 mm           |
| Užitná hloubka v G                        | 24              |
| Oblast použití                            | Skříň na nářadí |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)       | 100 %           |
| Elektrostatické vlastnosti                | EGB/ESD         |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G          |
| Druh produktu                             | Zásuvka         |