

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvek: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972456 200
GTIN	4069515000291
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Technický popis

Užitná výška	175 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná šířka	650 mm
Užitná hloubka	600 mm
Výška čela	200 mm
Oblast použití	Skříň na nářadí

Technický list

Užitná hloubka v G	24
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka v G	26
Hmotnost	18 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka