

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 590 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	WP
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení