



Držák KOMET Reamax® TS válcová stopka, krátký, pro Ø hlavy výstružníku D: 42-51,99 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Třída artiklu	27E

Popis

Vhodné pro :

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení A: 120 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 180 mm

Délka stopky L_s : 60 mm

Stopka Ø D_s h6: 32 mm

Tažné čepy č. 239900: 5

Stranový klíč č. 239901: SW10

Technický popis

Délka vyložení A	120 mm
Celková délka $L_{celk.}$	180 mm
Délka stopky L_s	60 mm
Stranový klíč č. 239901	SW10
Ovládací klíč č. 239902	SW4 (10Nm)
Tažné čepy č. 239900	5
pro Ø hlavy výstružníku D	42 - 51,99 mm
Stopka Ø D_s h6	32 mm

Provedení stopky	krátký
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vystružovací nástroj s rozebíratelnými břity

Příslušenství

Klíč na tažný čep Pohon SW10	239901 SW10
Tažný čep Typ 5	239900 5