



## Držák KOMET Reamax® TS válcová stopka, dlouhý, pro Ø hlavy výstružníku D: 18-19,99 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Třída artiklu	27E

### Popis

#### Vhodné pro :

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení A: 140 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 190 mm

Délka stopky  $L_s$ : 50 mm

Stopka  $\varnothing D_s$  h6: 20 mm

Tažné čepy č. 239900: 1

Stranový klíč č. 239901: SW5

### Technický popis

Stranový klíč č. 239901	SW5
Délka stopky $L_s$	50 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	190 mm
pro $\varnothing$ hlavy výstružníku D	18 - 19,99 mm
Ovládací klíč č. 239902	8IP (1,5Nm)
Délka vyložení A	140 mm
Tažné čepy č. 239900	1
Stopka $\varnothing D_s$ h6	20 mm

Provedení stopky	dlouhý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vystružovací nástroj s rozebíratelnými břity

---

## Příslušenství

Klíč na tažný čep Pohon SW5	239901 SW5
Tažný čep Typ 1	239900 1