

Garant GRIDLINE

Skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem šířka 30G s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	942141 2000
GTIN	4069515001069
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Skříňe s děrovanou stěnou a kulisovými výsuvy s křídlovými dveřmi jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Se samonosnými vertikálními výsuvy, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v rastru 25 mm. Děrované stěny jsou vedeny v teleskopických kolejnicích. Nosnost každého výsuvu 80 kg.

Užitečná plocha obou stran každého vertikálního výsuvu 2,2 m². **S ochranou proti vysunutí všech výsuvů současně.**

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky GARANT easyFix atd. najdete ve skupině 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška vertikálního výsuvu	1692 mm
----------------------------------	---------

Šířka v G	30
Hloubka	700 mm
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Hloubka v G	28
Výška	2000 mm
Šířka	750 mm
Hmotnost	146 kg
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	656 mm
Počet vertikálních výsuvů	2
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Vertikální skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/942141-2000>