



## Držák KOMET Reamax® TS válcová stopka, krátký, pro Ø hlavy výstružníku D: 22-26,99 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Třída artiklu	27E

### Popis

#### Vhodné pro :

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem. Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení A: 80 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 130 mm

Délka stopky  $L_s$ : 50 mm

Stopka Ø  $D_s$  h6: 20 mm

Tažné čepy č. 239900: 3

Stranový klíč č. 239901: SW6

### Technický popis

Délka stopky $L_s$	50 mm
Délka vyložení A	80 mm
pro Ø hlavy výstružníku D	22 - 26,99 mm
Tažné čepy č. 239900	3
Stranový klíč č. 239901	SW6
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	130 mm
Ovládací klíč č. 239902	SW3 (4Nm)
Stopka Ø $D_s$ h6	20 mm

Provedení stopky	krátký
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vystružovací nástroj s rozebíratelnými břity

---

## Příslušenství

Klíč na tažný čep Pohon SW6	239901 SW6
Tažný čep Typ 3	239900 3