

Garant

Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 65-100



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319888 65-100
GTIN	4069515001489
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy.

Optimalizovaný vnější obrys.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Technický popis

d_a	40 mm
L_1	73 mm
L_2	70 mm
L_3	7 mm
h_1	96 mm
x	100 mm
l_1	131 mm
Z	77 mm
Druh produktu	Nožový držák