

**Soustružnický držák Pro Eco PWLNL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky PW.., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Cílené chlazení na břitu.

Upozornění:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Technický popis

Klinek	259016 1
Velikost destiček	8 mm
Šroubek klínu	259019 1
Podložka	259034 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Délka hlavy L ₁	32 mm
Celková délka L	125 mm
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Série	Pro Eco
ISO kód držáku	PWLNR/L 2020K08
Norma	Výrobní norma

Technický list

Pružinový kolík	259045 1
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/251925-20/08>