

Garant**Ocelová vrtací tyč A... SSSCR 75°, pro vyměnitelné břitové destičky SC., vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Středové přesazení L_3	11,5 mm
Délka vyložení L_1	48 mm
Norma	DIN 8024
Celková délka L	180 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
$\varnothing$ stopky D_s	16 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	45 stupeň
ISO kód držáku	A16Q SSSCR/L09
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Tvar stopky	Ocel
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/260722-16/09>