

HOLEX®**CNMG 120404 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120404 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 1 - 6 mmPosuv f : 0,05 - 0,55 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,55 mm/ot,
Lamač třísek	MM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální