

**Rádiusová vyměnitelná břitová destička 12° HSS-Co5, H7, Poloměr: R10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240030 R10
GTIN	2050001099464
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

Broušené ze všech stran a vždy se čtyřmi stejnými poloměry. Podbroušené břity s utvářeči třísek, pro nejlepší řezné poměry v celém sektoru poloměru.

**Úhel čela 12°** je vhodný pro univerzální použití.

**Použití:**

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

**Technický popis**

Rádus R <sub>1</sub>	R10
Řezný materiál	HSS Co 5
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení