



ER kleština s utěsněním, ER 20, Jmenovitý upínací Ø d: 11 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308917 11
GTIN	4054631125911
Třída artiklu	39Y

Popis

Provedení:

Kompletně kalené a broušené.

Ochrana proti korozi: Upínací kleštiny kompletně s povlakem FAHRION Protect i na funkčních plochách.

Kovové těsnění.

Popis:

Tlak chladicí kapaliny: Použitelné do 120 barů.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnost upínacích klestín, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.

Upozornění:

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení je možné upínat pouze jmenovitý rozměr. **Podobně jako** ISO 15488-A.

Technický popis

Upnutí	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	427 E
Vnější Ø D	20,7 mm

Technický list

Celková délka L	31,5 mm
Druh produktu	Upínací kleštiny