

Garant**Digitální dílenské posuvné měřítko IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415370 300
GTIN	4069515008136
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální dílenské posuvné měřítko IP67. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro **s povrchem Haptoprene® příjemným na omak.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × baterií č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 300 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Automatické vypnutí	ano

Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Délka měřicí čelisti	100 mm
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Typ baterií	Knoflíkový článek
Ochranná třída IP	IP 67
Obal	stabilní box
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenská posuvná měřítka

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/415370-300>